



# 高鐵儀器 精密卓越




## GOTECH "the best partner" to raise your competition

### GT-7017-L2 恆溫吊重試驗機 Constant Temperature Hoisting Tester UL-817

取長約6寸之電源線，在銅片根處劃記號，置於烘箱內，銅片朝下插入隔板縫中，銅片各吊10磅荷重，使烘箱升溫在60°C，保持4小時，取出電源線使之冷卻至常溫，量測銅片在老化中之拉伸距離，通常銅片平均位移不得大於1/16寸（1.6mm）

It used to determined the displacement of the blades from their original position under fixed load and temperature after some period.

溫度範圍	常溫+10°C ~ 200°C
溫度精度	0.1°C
視窗尺寸(D×H)	40×50mm
測試時間範圍	0-9999H59min【任意設定】
內箱尺寸(W×D×H)	50×50×60 cm
外箱尺寸(W×D×H)	90×82×165 cm
電源 Power	1φ,AC 220V,50Hz/60Hz (依國別或指定 or specify)
功率	3.5KW



瞭解更多產品資訊，請登錄我司網站 [www.gotech.biz](http://www.gotech.biz)



創於1977年  
高鐵路科技股份有限公司

GOTECH TESTING MACHINES INC.

本廠: 台中市工業區24路28號

二廠: 台中市工業區24路31號

TEL: (04)23590061 FAX: (04)23591553

網址: [www.gotech.biz](http://www.gotech.biz) E-mail: [gt112@gotech.biz](mailto:gt112@gotech.biz)

高鐵路檢測儀器(東莞)有限公司

GOTECH TESTING MACHINES CO., LTD.

地址: 廣東省東莞市南城區宏圖高新科技開發區宏三路

TEL: 0769-89986666 22400899 FAX: 0769-22400699

E-mail: [gt-d130@gotech.biz](mailto:gt-d130@gotech.biz) 手機: 13926831580

高特威爾檢測儀器(青島)有限公司

GOODTECHWILL TESTING MACHINES CO., LTD.

地址: 中國青島市市北區哈爾濱路52號青建太陽島1號商務樓8層

TEL: 0532-85931956 85931957 FAX: 0532-85931950

E-mail: [gt-q101@gotech.biz](mailto:gt-q101@gotech.biz) 手機: 13708970121